



<p>Produkt Produktnummer</p>	<p>CareSystem Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R4540</p>
<p>Produkt- beschreibung</p>	<div data-bbox="1018 510 1501 824" data-label="Image"> </div> <p>Waschtisch-Lifter mit Kipphebel, manuelle Bedienung, 250 mm höhenverstellbar, für Montage auf waagerechter Wandschiene Nicht zur täglichen Höhenverstellung geeignet Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch, exkl. Befestigungsmaterial für Wand. Auslaufmodell per 31/12-2015..</p> <p>Waschtisch-Lifter mit Kipphebel, manuelle Bedienung, 250 mm höhenverstellbar, für Montage auf waagerechter Wandschiene. Nicht zur täglichen Höhenverstellung geeignet Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch, exkl. Befestigungsmaterial für Wand. Auslaufmodell per 31/12-2015.</p>
<p>Verstellung Produktkapazität</p>	<p>Höhen- und seitlich verstellbar Max. Belastbarkeit ist abhängig von den Abmessungen der Waschtisch-Keramik.</p>
<p>Materialien Funktionen</p>	<p>Hauptmaterial: 20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Abdeckschiene + Abdeckkappe: Polystyren Kunststoff (PS) Hebel: rostfreier Stahl mit Nylon (PA)</p> <p>Höhenverstellbar um 250 mm. Passend für Waschtische mit verstellbaren Befestigungsbolzen. Kann auf der waagerechten Wandschiene verschoben werden.</p>
<p>Reinigung</p>	<p>Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.</p>



PRESSALIT®

Produkt	CareSystem Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
Produktnummer	R4540

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®