




Produkt Produktnummer	CareSystem Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar med gascylinder und seitlich verschiebbar R4760
Produkt- beschreibung	 Waschtisch-Lifter mit Gasdruckzylinder mit Betätigungshebel, für manuelle Bedienung, um 300 mm höhenverstellbar, für Montage auf waagerechter Wandschiene Für Waschtische von 16-20 kg. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch, exkl. Befestigungsmaterial für Wand. Auslaufmodell per 31/12-2015. Waschtisch-Lifter mit Gasdruckzylinder mit Betätigungshebel, für manuelle Bedienung, um 300 mm höhenverstellbar, für Montage auf waagerechter Wandschiene Für Waschtische von 16-20 kg. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch, exkl. Befestigungsmaterial für Wand. Auslaufmodell per 31/12-2015.
Verstellung	Höhen- und seitlich verstellbar
Produktkapazität	Max. Belastbarkeit ist abhängig von den Abmessungen der Waschtisch-Keramik.
Materialien	Hauptmaterial: 20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Abdeckschiene + Abdeckkappe: Polystyren Kunststoff (PS) Hebel: rostfreier Stahl mit Nylon (PA)



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	CareSystem Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar med gascylinder und seitlich verschiebbar R4760
Funktionen	Höhenverstellbar um 300 mm. Passend für Waschtische mit verstellbaren Befestigungsbolzen. Der eingebaute Gasdruckzylinder gleicht das Gewicht des Waschtisches aus. Der Waschtisch wird "schwerelos" und kann vom Benutzer leicht verstellt werden. Der Lifter ist auf der waagerechten Wandschiene verschiebbar.
Reinigung	Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®