




Produkt Produktnummer	CareSystem Duschstuhl 410, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R7565000
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	 <p>Duschstuhl 410, mit Rückenlehne, um 330 mm höhenverstellbar (Sitz), für Montage auf waagerechter Wandschiene. Auslaufmodell per 31/12-2015.</p> <p>Duschstuhl 410, mit Rückenlehne, um 330 mm höhenverstellbar (Sitz), für Montage auf waagerechter Wandschiene. Auslaufmodell per 31/12-2015.</p>
Verstellung Produktkapazität	Höhen- und seitlich verstellbar Max. Belastbarkeit: 150 kg.
Materialien	20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Sitzfläche und Rückenlehne: weiche PUR-Schaum-Oberfläche mit Holzkern Abdeckkappen aus Arnite (PET, PEPT) und Abdeckschiene aus Styropor (PS)
Ergonomie	Weiches und rutschsicheres Material, das sich nie kalt anfühlt. Die Sitzfläche mit Ablaufrippen ist ergonomisch geformt.
Funktionen	Die Sitzfläche ist hochklappbar und benötigt dadurch nur ein Minimum an Platz. Der Sitz ist um 330 mm höhenverstellbar. Die Rückenlehne und Sitzfläche sind unabhängig voneinander höhenverstellbar. Der Duschstuhl ist auf der waagerechten Wandschiene verschiebbar.



PRESSALIT®

Produkt	CareSystem Duschstuhl 410, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
Produktnummer	R7565000
Reinigung	Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®